



Beispiel

**Bestellzeichen:** PCT 233011  
**Artikelnummer:** 7022891  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** transparenter Deckel

**EAN Code:** 6418074003836  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423546  
 Dänemark: 8212003059  
 Italien: 7302065  
 Schweden: 7022891  
 Norwegen: 2536622

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	300	230	110	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	11.8	9.1	4.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	Klar transparent			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			UL Canada
<b>Zubehör:</b>				Gost R
TM 2330	Montageplatte			
TRM 0816	Tragschiene TS 15			
TRH 1216	Tragschiene TS 35			
TRH 2330	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 300x230x87-110

