

SIPART PS2 Intelligenter elektropneum. Stellungsregler Für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe 2-Leitertechnik; 4...20mA einfach wirkend Polycarbonat-Gehäuse Standard Ohne Explosionsschutz. Anschlussgewinde el.: M20x1,5 / pneu.: G 1/4 Digital I/O Module (DIO), 1 Digitaleingang, 3 Digitalausgänge (2 Grenzwerte min. oder max., 1 "Störmeldeausgang). Analog Output Module (AOM) und Analog Input Module (AIM). Interne Stellungserfassung über ein Potentiometer entfällt und ist bei Bedarf über -Z K11 bestellbar. Gerätestecker M12 ist nicht verfügbar. Speisetrenner SITRANS I100 separat bestellbar (7NG4124-1AA00). . Kurzanleitung Englisch / Deutsch / Chinesisch. Standard / Fail-Safe - Entlüften des Antriebs bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie (nur einfachwirkend). Manometerblock Aluminium G $\frac{1}{4}$, einfach wirkend mit Kunststoffmanometer IP31 (MPa, bar)

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>

