

SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45, Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss für PROFINET



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------|--------------|
| Produkttyp-Bezeichnung | BA SCRJ/RJ45 |
| HW-Funktionsstand | ab FS04 |

Schnittstellen

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Schnittstellen PROFINET | 1; 2 Ports (SCRJ + RJ45) |
|--------------------------------|--------------------------|

PROFINET IO

| | |
|-------------------------|---|
| • Anzahl der RJ45-Ports | 1 |
| • Anzahl der SCRJ-Ports | 1 |
| • Anzahl der LC-Ports | 0 |

Leitungslänge

| | |
|---------------------|-------|
| — PCF | 100 m |
| — Plastik LWL (POF) | 50 m |
| — PCF-GI | 250 m |
| — Cu-Leitungen | 100 m |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • waagerechte Einbaulage, min. | -25 °C |
| • waagerechte Einbaulage, max. | 60 °C |

- senkrechte Einbaulage, min. -25 °C
- senkrechte Einbaulage, max. 50 °C

Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel

- Aufstellungshöhe über NN, max. 2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m

Maße

Breite 20 mm

Gewichte

Gewicht, ca. 50 g

letzte Änderung: 19.11.2020