

## Lagerregal - Grundfeld

ISIPACK®

ISIPACK®, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 535 mm, Fachlast 125 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 225212



## Lagerregal ISIPACK®

### Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 535 mm
- Feldlast 500 kg
- Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1000 mm
Regaltyp	Lagerregal	Fachtiefe	500 mm
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalfeld	Grundfeld	Nutzung	einseitig
Material	Stahl	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1060 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	535 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Fachlast	125 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	500 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	29,5 kg

## Zubehör

225213



Lagerregal - Anbaufeld, ISIPACK®, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm, Fachlast 125 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung