

## Scangrip Akku-Handleuchte SUNMATCH 4

Leuchtmittel: COB-LED mit extrem hohem CRI-Wert, Lichtstrom 50 - 500 Lumen, Spot 200 Lumen, Mit Magnet und Haken, Abstrahlwinkel 80 °, Mit Akku

Artikelnummer: 254578

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



### Akku-Handleuchte

- Geeignet für Maler- und Innenausbaubetriebe und Werkstätten
- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Länge x Breite x Tiefe 188 x 58 x 26 mm
- Leuchtmittel: COB-LED mit extrem hohem CRI-Wert
- Lichtstrom 50 - 500 Lumen, Spot 200 Lumen
- Mit Magnet und Haken
- Leuchtdauer 2 - 10 h, Spot 3 h
- Abstrahlwinkel 80 °
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Um 180° schwenkbar
- Ladezeit 4 h
- Display mit Batterieanzeige
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C

- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Ladezeit	4 h
Leuchtentyp	Handleuchte	Anzeige	Batterieanzeige
geeignet für (Branche/Bereich)	Maler- /Innenausbaubetriebe	Leuchte Ausstattung	Magnet, Haken
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Leuchtenkopf Funktion	Um 180° schwenkbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Leuchtdauer	2-10 h	Länge	188 mm
Leuchtdauer Spot	3 h	Breite	58 mm
Lichtstrom	50-500 Lumen	Tiefe	26 mm
Lichtstrom Spot	200 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Abstrahlwinkel	80 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Akku	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	Lithium-Ionen	Gewicht	0,49 kg
Akkuleistung	2,6 Ah		

## Dazu passt auch ...

254579



Handflutlicht, Leuchtmittel: COB-LED mit extrem hohem CRI-Wert, Lichtstrom 120 - 1200 Lumen, Mit Tragegriff und 2 eingebaute Magnete, Abstrahlwinkel 100 °, Mit Akku