

Edelstahl-Schiebebügelwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 720 x 475 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, Gestell in silber, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 272305

Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 720 x 475 mm
- Ladehöhe 450 mm
- Höhe x Länge x Breite 905 x 800 x 550 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- Gestell in silber
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Wagentyp	Etagenwagen	Radlager	Schwenklager
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Bereifung	TPE

Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladehöhe	450 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenlänge	720 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	475 mm	Höhe	905 mm
Plattform Konstruktion	geschlossen	Länge	800 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	550 mm
Aufbauten	keine	Farbe	silber
nestbar	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Edelstahl	Anlieferung	fertig montiert
Etagen Anzahl	2 Stück	Garantie	5 Jahre
klappbar	nein	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Sicherungsrand	nein	Gewicht	24 kg

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel