

## hofs

### Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2550 x 1000 x 600 mm, Feldlast 720 kg / Fachlast 90 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 7 Ordnerhöhen für 96 Ordner, davon 1 Abdeckboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 715881



### hofs Akten-Schraubregal

#### Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2550 x 1000 x 600 mm
- Feldlast 720 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 7 Ordnerhöhen für 96 Ordner
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben) gegen das Herausfallen von Ordnern und gleichzeitig unübertroffener Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung,



Sicherheitskantung zum Schutz v

- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Regal Ausstattung	Böden
Regaltyp	Aktenregal	Abdeckboden	ja
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	1000 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Fachtiefe	600 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Ordnerkapazität	96 Stück
Höhe	2550 mm	Feldlast	720 kg
Breite	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	600 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Farbe Ausführung	verzinkt
Ordnerhöhen	7 Stück	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Fachlast	90 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Gewicht	49,9 kg
Material	Stahl		

## Zubehör

715928



Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß