

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Der Heißwasser Hochdruckreiniger NEPTUNE 4 arbeitet mit dem bewährten und geprüften NEPTUNE 5 Motorpumpenaggregat mit 1450 U/min. Neu ist die Ergo 1000 Pistole bei diesem Gerät. Servicefreundlichkeit wird groß geschrieben: mit nur einer Schraube lässt sich der gesamte Dichtsatz entnehmen. Dies führt zu Zeit- und Kostenersparnis. SilentPower garantiert eine lange Lebensdauer und eine angenehm stressfreie, leise Arbeitsatmosphäre.



- EcoPower Heißwasser Technologie
- Niedriger Brennstoffverbrauch mit hoher Heizleistung: Effizienz 92 %
- Keramikkolbenpumpen
- Niedrige Betriebskosten und Wartungskosten
- 1450 U/min.
- Motor mit geringem Geräuschpegel
- Quick Blick Funktions Display: alle Anzeigen auf einen Blick
- Ergo Zuhörersystem für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit

Die Heißwasser Hochdruckreiniger NEPTUNE 4-Serie liefert hohe Leistungsfähigkeit, geringen Geräuschpegel und hohe Reinigungseffizienz sowie niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Robustheit und Haltbarkeit. Ideal für den Einsatz bei der Reinigung von Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten und im gewerblichen Bereich.

Picture shown may not represent model quoted

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artike-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
	Ergo System Coupling and Adapter			
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•
	High Pressure Female Coupling			
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	•
	High Pressure Hose, DN6			
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	
	High Pressure Hose, DN8			
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	
	High Pressure Hose, DN10			
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	•
	Schlauchtrommel			
	Schlauchtrommel NEPTUNE 3	301001688	1	•
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Lieferumfang		Artike-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
	Universal-Strahlrohr			
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	0	
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	•
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1	
	HD-Düse 0650 TORNADO hell	101119746	1	

Modell	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
Artike-Nr.	301003029

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•
Automatik standby	•
Wechselstromgerät	
3-phasig	•
Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•
Quick Service - innovatives Konzept	•
Ergo Zubehörsystem	•
Robustes Stahlfahrwerk und Rahmen	•
Anti-Kalk Anzeige	•
2 Motoren-System	•

Technische Spezifikationen	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (kg/f)	5,4
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7,9
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/13
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1050/1000
Wassertemperatur (°C)	90/150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)	2,9



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

16820

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Technische Spezifikationen

MH 4M-200/1050
XP (NEPTUNE
4-54 X)

Brennstofftank (l)	15
Düsengröße	.0500
Keramikkolben	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1053x685x760
Gewicht (kg)	137
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EU (LwA)	93

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
 Special Nozzle			
Behälterreinigungsdüse	15861	1	○
Düsengehäuse	5888	1	○
Schutzkappe	18430	1	○
Standard Düse	2802696	1	○
 Schläuche und Verbindungen			
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○
Verbindungsstück	1719	1	○
 High Pressure Male Coupling			
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○
 High Pressure Female Coupling			
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	●
Kupplung M21X1.5	66162	1	○
Schlauchanschluss	32541	1	○
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○
 Sandstrahlen			
Armex Pulver	5218617	1	○
Düse (VSB Lanze)	6400379	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

16820

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	o
Einfache Sandstrahl-lanze	301112493	1	o
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1	o
Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1	o
Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1	o
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	o
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	o
Reinigungsmittel			
 ACIDO 10 l	81204	1	o
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	o
Allosil 10 l	81237	1	o
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	o
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	o
Auto Aktiv 10 l	81136	1	o
Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	1	o
Intensiv 10 l	81137	1	o
J25 Multi 10l	80923	1	o
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	o
RIM TOP 10 l	80935	1	o
Saphir / Autoshampoo	81180	1	o
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	o
SUPER PLUS 10 l	81170	1	o
Waschbürsten			
 Bürsteneinsatz	10356	1	o
Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	o
Reinigungsbürste lang	6400087	1	o
Waschbürste	14202	1	o
Standard Nozzle 0° 1/8" NPT			
 HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1	o
Standard Nozzle 15° 1/4" NPT			
 HD-Düse 1/8 1505	41394	1	o
Drain and Pipe Cleaning			
 Abflussreiniger 06,20m	6401268	1	o
Düse	46921	1	o
Düse rotierend D1	46918	1	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

16820

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
Rohreiniger -Set	6401266	1	○
Rohreinigungsdüse .05	2800084	1	○
Rohreinigungsdüse 06	2800894	1	
Rohreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○
Rohreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○
Rohreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○
 FlexoPower-Strahlrohr			
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○
FlexoPowerJet-Düse	63251	1	○
 Filter Hochdruckreiniger			
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○
WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○
Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10			
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○
 High Pressure Hose, DN10			
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○
Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	●
Schlauch 25m	1402080	1	○
 High Pressure Hose, DN8			
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	○
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○
 Ergo System Coupling and Adapter			
Anschlussstück	1600493	1	○
Kupplungssatz	101119499	1	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○
 Rotierende Waschbürsten			
Bürste rotierend lang	6400019	1	○
Messing Borsten	6401433	1	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○
 Spezial-Strahlrohr			
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○
 Schlauchtrommel			
Reinigungswagen	6401094	1	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○
Schlauchtrommel NEPTUNE 3	301001688	1	●
 Injector and Foam Sprayer			
HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○
Schauminjektor	6401244	1	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○
 Sonstiges			
Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○
CRANE LIFTING BRACKET W. EYE COMP.	301001851	1	○
Schlamm-sauger kpl. 0065	6402018	1	○

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
Sprühpistole			
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○
Tornado Nozzle with Indication Ring			
 Düsenschutz	106402425	1	○
HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	0	
HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	●
HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1	
HD-Düse 0650 TORNADO hell	101119746	1	
Kurz-Strahlrohr			
 Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○
TurboHammer-Strahlrohr			
TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1	○
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1	○
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402293	1	
Tornado 3000 Strahlrohr			
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	●
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr			
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1	○
POWERSPEED VARIO PLUS	106403094	1	○
POWERSPEED VARIO PLUS	106403095	1	
POWERSPEED VARIO PLUS	106403096	1	
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1	○
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403025	1	
Universal-Strahlrohr			
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 4M-200/1050 XP (NEPTUNE 4-54 X)
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	o
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	o
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	o
 Oberflächenreinigung - rotierend			
HydroScrub P300 P	106403155	1	o
HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	o
HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	o
HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	o
HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	o
 High Pressure Hose, DN6			
HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	