

Messleitungen SML 4W 4-mm-Sicherheitssteck- technik

Zubehörinformationen

- Sicherheitsmessleitung hochflexibel 0,8 mm²
- Strombelastbarkeit 16 A
- Messkategorie CAT III / 600 V

Ausführung

- PVC Isolierung
- Beidseitig Sicherheitsstecker mit
- Weitersteckmöglichkeit nach DIN VDE 0411/ EN 61010/IEC 61010

307111
(rot - 1000mm)

Artikel-Nr. 2146495

307121
(rot - 2000mm)

Artikel-Nr. 3313550

307112
(schwarz - 1000mm)

Artikel-Nr. 2146508

307122
(schwarz - 2000mm)

Artikel-Nr. 3313561



Sicherheitsklemmprüfspitze SKP 41-Set 4-mm-Stecktechnik

Zubehörinformationen

- Ca. 155 x 49 mm
- Strombelastbarkeit 2 A
- Messkategorie CAT III/1000 V


Ausführung

- Federdrahtklammer mit flexiblem, isolierte Schaft
- Sicherheitsklemmprüfspitze mit 4-mm-
- Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010

Set bestehend aus: 1x SKP 41 grau/rot,
1x SKP 41 grau/schwarz

370010

Artikel-Nr. 2146701



Hochstrom- Sicherheitsklemmprüfspitze HCP 41-Set 4-mm-Stecktechnik

Zubehörinformationen

- Ca. 160 x 60 mm
- Strombelastbarkeit 10 A
- Messkategorie CAT III/1000 V

Ausführung

- Sicherheitsklemmprüfspitze mit 4-mm-Sich-
erheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010

Set bestehend aus: 1x HCP 41 grau/rot,
1x HCP 41 grau/schwarz

370024

Artikel-Nr. 2146758



Prüfspitzen PSS 2-Set

- Ca. 100 x 21 mm
- Strombelastbarkeit 6 A
- Messkategorie CAT III/1000 V

Ausführung

- Sicherheitsprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse
nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Set bestehend aus: 1x Prüfspitze PSS 2 grau/rot
1 x Prüfspitze PSS 2 grau/schwarz

370008

Artikel-Nr. 2146694



Prüfspitzen PSK 2-Set 2-mm-Spitze, kurze Ausführung

Zubehörinformationen

- Ca. 102 x 10 mm
- Strombelastbarkeit 16 A
- Messkategorie CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
(mit Abdeckkappe)
- Messkategorie CAT II/1000 V
(ohne Abdeckkappe)

Ausführung

- Sicherheitsprüfspitze mit Sicherheitsbuchse 4-mm
und 2-mm-Edelstahlspitze nach DIN VDE 0411/
EN 61010/IEC 61010

Set bestehend aus: 1 x Prüfspitze PSK 2 grau/rot (mit Abdeck-
kappe), 1 x Prüfspitze PSK 2 grau/schwarz (mit Abdeckkappe)

370004

Artikel-Nr. 2146675



TL-300 Messleitungsset mit Krokodilklemmen

(rot, schwarz, gelb), Tasche und Temperaturfühler

Technische Daten

Strombelastbarkeit	10 A
Strombelastbarkeit	10 A
Messkategorie Prüfspitzen	CAT IV/1000 V (mit Abdeckkappe) CAT III/1000 V (ohne Abdeckkappe)
Krokodilklemmen	CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Temperaturfühler	Typ K Flexibler Drahtfühler 4-mm-Stecker (Abstand 19 mm)
Fühlerlänge	ca. 0,9 m
Temperaturbereich	-20 °C...+250 °C
Genauigkeit	-20...0 °C: ±2.5 °C oder ±1.5% v.M. 0...250 °C: ±1.1 °C oder ±0.4% v.M

TL-300

Artikel-Nr. 4588279

