

**Schreiben Sie uns Ihr persönliches Feedback!
Get in contact and send your feedback!**

Weitere Informationen / more information: www.work-psa.de/feedback



Gebrauchsanleitung / Instructions for use

Schutzhandschuhe Kategorie II – mittlere Risiken / Protective gloves category II – medium risks

EN 420:2003

EN 388

Artikel/Item: **SecuGrip® VCD**
 Artikel-/Item-No.: 44008, 44009, 44010, 44011
 Größen/Sizes: 8, 9, 10, 11



Material: Schnittschutz-Handschuhe aus Kevlar® und premium benopptem Synthetik-Leder mit Velcro®-Verschluss / Premium synthetic leather cut resistance Kevlar® gloves with Velcro® and dots

3433

Eigenschaften / Characteristics

- Leistungsfähiges Synthetik-Leder / Powerful synthetic leather
- Guter Schutz gegen mechanische Risiken / Protection against mechanical risks
- Chromatfrei und nicht abfärbend / Free from chrome and no colour perspiration
- mit zusätzlichem Schnittschutz / with inner cut resistance liner
- Hohe Fingerbeweglichkeit, gutes Tastempfinden / High dexterity
- Praktischer Velcro®-Verschluss für sicheren Sitz / Velcro® for convenient fit
- Hochwertige Verarbeitung und Passform / Premium design and fit
- mit rutschfester ergonomischer Benopfung / with anti-slip dots on palm

Benutzung / Use

Handschuhe vor Gebrauch unbedingt auf Schäden prüfen! Beschädigte Handschuhe auf keinen Fall verwenden. Before use check for damages and changes. Do not use damaged gloves!

Lagerung / Storage

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei ca. 5° - max. 25 °C lagern. Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten aufbewahren (Ozon). In dry rooms without any influence of sunlight at a temperature between 5° and 25 °C. Do not store near electrical gadgets (ozone).

Entsorgung / Disposal

Unbenutzt: mit dem Hausmüll. Benutzt: bei evtl. Kontakt mit Chemikalien gemäß den Chemikalien-Entsorgungsvorschriften. Unused: with normal household waste. Used: Please check chemical disposal regulations if gloves got in contact with chemicals.

Reinigung / Cleaning

Reinigung bei Handwäsche bis 40 °C. Mit neutralen Mitteln reinigen, mehrfach wiederverwendbar. Cleanable at a temperature of max 40 °C by using neutral detergent, reusable.

Hinweis / Note

Die Gesamtlänge ist kürzer als in der EN 420 gefordert, um den Tragekomfort bei leichten mechanischen Tätigkeiten zu gewährleisten. Total length of gloves is shorter than demanded by EN 420 in order to offer [high dexterity and close fitting in light duty work.](#)

Prüfkriterien der EN 388 / Test criterions of EN 388

EN 388 	Prüfung	Leistungsstufen					
		0	1	2	3	4	5
	1. Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2000	8000	20
	2. Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
	3. Weiterreißkraft (Newton)	< 10	10	25	50	75	
	4. Durchstichkraft (Newton)	< 20	20	60	100	150	
		A	B	C	D	E	F
	5. Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
	6. Stoßschutz	P = geprüft					

Criterion	Index					
	0	1	2	3	4	5
1. Abrasion resistance (cycle)	< 100	100	500	2000	8000	
2. Cut resistance (parameter)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
3. Tear resistance (Newton)	< 10	10	25	50	75	
4. Puncture resistance (Newton)	< 20	20	60	100	150	
	A	B	C	D	E	F
5. Cut resistance (Newton)	2	5	10	15	22	30
6. Impact	P = tested					

Zertifizierungsstelle / Notified Body

EG Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von / EC Type Examination carried out by 0075 CTC

Weitere Informationen und Nachbestellung / Further information and re-order: www.work-psa.de

Deutschland / Germany
 Kroschke sign-international GmbH, Kroschkestr. 1, 38112 Braunschweig
 Tel. +49 (0) 531 / 318-318, Fax +49 (0) 531 / 318-151, vertrieb@work-psa.de

Österreich / Austria
 Kroschke Ges.m.b.H., Inkustr. 1-7, 3400 Klosterneuburg
 Tel. +43 (0) 2243 / 3 457 457, Fax +43 (0) 2243 / 3 457 444, office@kroschke.at