


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2400W Tischwagen mit Stahlblech-Wannen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenlänge (mm)	850
Ladeflächenbreite (mm)	500
Etagenhöhen (mm)	228, 860
Gesamtlänge (mm)	1047
Gesamtbreite (mm)	509
Gesamthöhe (mm)	860
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	40
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976224008