

## SCHARFKANTENVERBINDUNGSMITTEL „EDGER“ SHARP EDGE LANYARD “EDGER”

➤ **BESCHREIBUNG**

Positionierer für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.

➤ **AUSSTATTUNG**

Textilseil mit Stahlseele

➤ **TECHNISCHE DATEN**

Norm: EN 354:2010 und prEN 354:2008  
(Anhang Scharfkantentest)  
EN 358:2000  
Gewicht: 1 / 1,25 kg  
Material: 12 / 13 mm Außendurchmesser und Stahlkern 6 / 8 mm  
Farbe: schwarz / orange  
Länge: 2 m  
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ **DESCRIPTION**

Positioner for high strain applications.

➤ **EQUIPMENT**

Textile rope with steel core

➤ **TECHNICAL DATA**

Standard: EN 354:2010 and prEN 354:2008  
(Appendix sharp edge test)  
EN 358:2000  
Weight: 1 / 1.25 kg  
Material: 12 / 13 mm outer diameter and steel core 6 / 8 mm  
Colour: black / orange  
Length: 2 m  
Temperature: -35 °C to 40 °C



Auch mit 12 / 6 mm „EDGER“-Seil erhältlich.  
Also available with 12 / 6 mm “EDGER” rope.



Auch mit 13 / 8 mm „EDGER“-Seil erhältlich.  
Also available with 13 / 8 mm “EDGER” rope.

## SCHARFKANTENSEIL „EDGER“ SHARP EDGE ROPE “EDGER”

➤ **BESCHREIBUNG**

Bewegliche Führung für Scharfkantenanwendungen.

➤ **AUSSTATTUNG**

Textilseil mit Stahlseele

➤ **TECHNISCHE DATEN**

Norm: EN 354:2010 und prEN 354:2008  
(Anhang Scharfkantentest)  
EN 358:2000, EN353-2:2002  
Gewicht:  
1,51 / 1,92 / 2,81 / 3,73 kg (6 mm Seil)  
1,82 / 2,39 / 3,5 / 5,3 kg (8 mm Seil)  
Material: 12 / 13 mm Außendurchmesser und Stahlkern 6 / 8 mm  
Farbe: schwarz / orange  
Längen: 3 / 5 / 10 / 15 m  
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ **DESCRIPTION**

Flexible anchor line for sharp edge applications.

➤ **EQUIPMENT**

Textile rope with steel core

➤ **TECHNICAL DATA**

Standard: EN 354:2010 and prEN 354:2008  
(Appendix sharp edge test)  
EN 358:2000, EN353-2:2002  
Weight:  
1.51 / 1.92 / 2.81 / 3.73 kg (6 mm rope)  
1.82 / 2.39 / 3.5 / 5.3 kg (8 mm rope)  
Material: 12 / 13 mm outer diameter and steel core 6 / 8 mm  
Colour: black / orange  
Lengths: 3 / 5 / 10 / 15 m  
Temperature: -35 °C to 40 °C

Produkte aus der EDGER Reihe halten Stürze über eine scharfe Kante R = 0. / Products from the EDGER series resist falls over a sharp edge R = 0.



PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.	
Scharfkantenverbindungsmitel „EDGER“ Sharp edge lanyard “EDGER”	Außendurchmesser 12 mm / Stahlseilkern 6 mm Outside diameter 12 mm / Steel rope core 6 mm	2 m	<b>400 495</b>
	Außendurchmesser 13 mm / Stahlseilkern 8 mm Outside diameter 13 mm / Steel rope core 8 mm	2 m	<b>401 688</b>
Scharfkantenseil „EDGER“ Sharp edge rope “EDGER”	Außendurchmesser 12 mm / Stahlseilkern 6 mm Outside diameter 12 mm / Steel rope core 6 mm	3 m	<b>400 497</b>
		5 m	<b>400 498</b>
		10 m	<b>400 499</b>
		15 m	<b>400 500</b>
	Außendurchmesser 13 mm / Stahlseilkern 8 mm Outside diameter 13 mm / Steel rope core 8 mm	3 m	<b>401 689</b>
		5 m	<b>401 690</b>
		10 m	<b>401 691</b>
		15 m	<b>401 692</b>