

■ TEGERA® 860



Entdecke mehr

Synthetikhandschuh, 0,7-0,8 mm PU, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche, 13 gg, Nylon, Cat. II, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Guter Griff
- Bequem

SCHÜTZT VOR/GEGEN

blasen, verschleiß, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

feinmontagearbeiten, montagearbeiten, abnahmeprüfungen, malerarbeiten, installationsarbeiten, maschinenführerarbeiten, lagerarbeiten, ladenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Handschuhe für Präzisionsarbeiten

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL Nylon, 13 gg

LÄNGE 220-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse A

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 4.2N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Nylon


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	860-5	7340118341095
6	860-6	7392626029484
7	860-7	7392626029491
8	860-8	7392626029507
9	860-9	7392626029514
10	860-10	7392626029521
11	860-11	7392626029538

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com