Ersatzrollen

zu Hanfseilblöcken Nr. 11 (ö) bis 1152 (ö)



Nr. 16 d Lose Drahtseilrollen aus Grauguss

Rille roh, Nabenloch gebohrt, schwarz KTL-beschichtet, passend zu CAH-Hanfseilblöcken. Auch mit Rotgussbuchse (Ausführung "R") oder Walzenlager (Ausführung "W") lieferbar. Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	60	75	90	100	120	130	150	175	200	230
Rillengrund-Ø	48	61	72	80	98	104	120	141	162	184
Rillenradius	3	3,5	4,5	5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	11,5
Rillentiefe	6	7	9	10	11	13	15	17	19	23
Kranzbreite	15	15	18	20	28	29	32	39	48	57
Bohrung für Bolzen	11	12	14	14	19	22	25	27	30	35
Nabenlänge	16	16	20	24	30	32	35	43	52	61
Naben-Ø	32	33	36	40	46	52	54	60	63	71
Seil-Ø max.	6	7	8	9	10	12	14	16	18	22
Tragfähigkeit in kg	75	100	150	250	500	500	1000	1500	2000	3000
Gewicht in kg ca.	0,18	0,26	0,40	0,57	0,95	1,25	1,60	2,50	4,10	5,80

Nr. 16 h Lose Hanfseilrollen aus Grauguss

Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, schwarz KTL-beschichtet, passend zu CAH-Hanfseilblöcken. Auch mit Rotgussbuchse (Ausführung "R") oder Walzenlager (Ausführung "W") lieferbar. Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø Rillengrund-Ø	60 50	75 65	90 78	100 84	120 102	130 110	150 128	175 149	200 172	230 194
Rillenradius	5,5	5,5	7	8,5	10	12	14	17,5	20,5	23,5
Rillentiefe	5	5	6	8	9	10	11	13	14	18
Kranzbreite	15	15	19	22	27	30	33	41	46	55
Bohrung für Bolzen	11	12	14	14	19	22	25	27	30	35
Nabenlänge	16	16	20	24	30	32	35	43	52	61
Naben-Ø	21	32	35	35	35	39	41	51	57	70
Seil-Ø max.	10	10	13	16	19	22	26	32	38	44
Tragfähigkeit in kg	75	100	150	250	500	500	1000	1500	2000	3000
Gewicht in kg ca.	0,15	0,22	0,32	0,45	0,80	1,00	1,40	2,20	3,30	4,70