

## NMPRO-CMB4

## SUPPORTO DA SOFFITTO NEOMOUNTS PRO

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	32 inch
Dim. max. schermo*	55 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	30 kg (per schermo)
Schermi	4
Minimo VESA	100x100 mm
Massimo VESA	600x400 mm


#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Fisso
Regolazione altezza	114 cm
Regolazione della larghezza	449 cm
Regolazione della profondità	22 cm
Inclinazione (gradi)	21°
Tipo di regolazione	Manuale

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447595

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

### NMPRO-CB4 è un supporto da soffitto per 4 schermi da 32" a 55"/65" - Nero

Il supporto da soffitto Neomounts Pro, modello NMPRO-CMB4, è un supporto da soffitto inclinabile per 4 schermi piatti fino a 55" / 65" ". Questo supporto è un'ottima scelta quando si desidera la massima flessibilità di visualizzazione con il proprio schermo piatto. La tecnologia di inclinazione Neomounts Pro (0 ° / -6 ° / + 15 °) consente al supporto di passare all'angolo di visione più adatto.

La serie Neomounts Pro NMPRO CMB è adatta per 1-4 schermi. La capacità di carico di questo prodotto è di 30 kg per schermo. Il supporto da soffitto è adatto per schermi che soddisfano VESA da 100x100 a 400x400mm (65 "" ) o VESA da 100x100 a 600x400mm (55 "" ). La profondità di questo attacco è di 21,9 centimetri.

\* Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

## NMPRO-CMB4

## SUPPORTO DA SOFFITTO NEOMOUNTS PRO

