










	HD 7/122	HD 10/122, HD 9/80, HD 12/130	K 1132, K 1152 TS T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 635-1, 875-1, 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1			
Doppellanzen zur stufenlosen Druckregulierung an der Lanze 1. Düse geöffnet = Hochdruck, 1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck mit großer Schwemmwirkung Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, HD-Düse separat bestellen  bei Bestellung Gerätetyp angeben 660 mm mit ISO-Handgriff Art.-Nr. 12.131 1 1000 mm mit ISO-Handgriff Art.-Nr. 12.131	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 kurz Art.-Nr. 12.131 5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 660 mm ohne ISO-Handgriff Art.-Nr. 12.131 6 1000 mm ohne ISO-Handgriff Art.-Nr. 12.131 7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr  - mit Verlängerung 1000 mm - Düsendgröße 4007 serienmäßig, bei Bestellung Gerätetyp angeben Art.-Nr. 41.075	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WC- Reinigungslanze mit Edelstahlrohr  - Düsendgröße D25055 serienmäßig, bei Bestellung Gerätetyp angeben Art.-Nr. 41.076	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanzenverlängerungen mit Edelstahlrohr  - 500 mm Art.-Nr. 15.004 8 - 1000 mm Art.-Nr. 41.154	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waschbürsten  - rotierende Waschbürste mit 400 mm Edelstahl-Verlängerung - max. 20 bar - max. 35 °C - min. 10 l/min - max. 20 l/min Art.-Nr. 41.050 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Flachbürste Art.-Nr. 41.073	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Waschbürste, quer M 22 x 1,5 AG Art.-Nr. 41.050 0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•