

Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370

Bestellnummer: 918501

EAN: 4032689187969

► im Karton



Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------|
| Schnitttiefe | 0 - 82 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 - 55,5 mm |
| Schnitttiefe bei 60° | 0 - 38,5 mm |
| Winkelschnitte | -1 to + 48 ° |
| Schwenkbereich | 0 - 60 ° |
| Nennleerlaufdrehzahl | 2250 - 4400 1/min |
| Nennaufnahme | 2300 W |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best.-Nr. 092590
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 205323
- 1 Absaugstutzen; Best.-Nr. 205290
- 1 Sechskant-Schraubendreher 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Führungseinrichtung 370; Best.-Nr. 205310
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best.-Nr. 087888

Anwendungsbeispiele



Die KSS 80 Ec / 370 kann einfach und schnell von der Systemschiene getrennt und auf eine bestehende Führungsschiene aufgesetzt werden.



Alles aus einer Hand: Die Säge ist mit der Schiene verbunden und damit das einzige Einhand-Kapp-Sägesystem weltweit.



Durch die große Skaleneinteilung ist die Winkeleinstellung extrem präzise.



Der fixe und der einstellbare Anschlag an der Unterseite der Schiene sorgen dafür, dass das System für Winkelschnitte von $+50^\circ$ bis -60° eingesetzt werden kann.

Einsatzgebiet

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauch- und Ausschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- ▶ Die gummierte Unterseite hält das Kapp-Sägesystem sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen.
- ▶ Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Schiene getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie einsetzbar.

Beschreibung

Beim neuen Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370 von MAFELL trifft Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der Maschine zu einem einzigartigen System.

Die Säge wird nach dem Schritt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 370mm.

Geballte Power und hoher Drehmoment haben einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungs-optimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl der KSS 80 Ec / 370 stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Führungsschiententasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschientasche



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschientasche



Endkappe F-EK
2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spanreisschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Schraubzwinde F-SZ 100MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Parallelanschlag
K 85-PA



Untergreifanschlag
K 85-UA



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längs-
und Querschnitte



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 56, WZ, für
Querschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für
Längsschnitte in Holz

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de