

Aufsitz-Kehrsaugmaschine NU12

Aufsitz-Kehrmaschine für große Flächen im Innen- und Außenbereich

- Extrem stabiler Grundrahmen mit schlagfester Verkleidung
- Einsatzfähig für Innen- und Aussenbereich
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Für textile Bodenbeläge geeignet
- Inkl. Warnleuchte
- 4 m² Filterfläche

Inklusivzubehör

106240	Kehrwalze 285 x 700 mm, PP 1,0
104256	Seitenbesen 400 x 120 mm, PP 0,7
103853	Filter 560 x 420 x 55 mm mit Dichtung
104025	Gel-Batterie 6V, 180 Ah (C5), 200 Ah (C20)
104151	Externes Ladegerät für Gel-Batterie Satz, 24 V, 25 A

Sonderzubehör

111222	2. Seitenbesen für NU12, komplette Einheit
--------	--



Laufzeit	Nennspannung	Kehrbreite	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
4,5 Std.	24 V	1.100 mm	90 L	340 kg	1.420 x 900 x 1.140 mm