

HOCH- UND TIEFBAU.

EUROGUARD

Zulassung	DIN EN 397		
Schutz-eigenschaften	▪ Schutzzeigenschaft bis -20 °C		
	Innenausstattung		
Typ	I/79 GY-R		
Besonderheit	–		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	–		
Schweißband	Öko-Leder		
Polsterstreifen	–		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
Varianten-Typ	I/79 4G		
Ausführung	ohne Drehverschluss		
Gurtband	4 Punkt		
	Helmausstattung		
Serie	▪ 30 mm Slots ▪ Seitenbelüftung (regelbar) ▪ Regenrinne		
optional ab Werk	▪ Schutzzeigenschaft bis -30 °C ▪ Lampenhalter ▪ Reflexfolie, dreiteilig		
Zubehör	▪ Gesichtsschutz ▪ Nackenschutz ▪ Gehörschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ Reflexfolie, dreiteilig		
	Ausführung		
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	–	■ RAL 9016 ■ RAL 1023 ■ RAL 5017 ■ RAL 3020 ■ RAL 6024 ■ RAL 2009 ■ RAL 7042 ■ RAL 8007 ■ RAL 9017 ■ Sonderfarben	–
Branding	Print ⁽¹⁾		
Position	Front	Seite	Hinten
Größe	5 × 5 cm	9 × 2,5 cm	3 × 3 cm
	Parameter		
Form	gerade		
Material	PE (Polyethylene)		
Gewicht	ca. 340 g		

(1) nur bei der 6 Punkt Variante mit Drehverschluss möglich

EINSATZGEBIETE

- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe



Produktvorteile

- 
■ Schutzzeigenschaft bis -20°C
 Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- 
■ Optional: Schutzzeigenschaft bis -30°C
 Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühllhäusern)
- 
■ Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)
- Leicht verlängertes Nackenteil**
- Zahlreiche Farbvarianten**
- Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz** durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Regelbare Seitenbelüftung**
- Öko-Leder Schweißband**
- Regenrinne**



SCHUBERTH