



Beschrijving:

Aluminium-ECO-Box 142L, de ideale boxen voor veilige opslag en transport incl. twee cilindersloten

- bestand tegen corrosie, weersinvloeden en temperatuurschommelingen
- ondanks hun lichte gewicht zijn ze uiterst vormstabil dankzij verstevigende gleuven die rondom lopen (wand- en hoekversteviging)
- stabiele hendel-spansluitingen met boorgaten voor hangslot, loodsluiting en ter montage van cilindersloten
- met kunststof beklede veiligheidsklaphandgrepen voor gemakkelijk transport
- de rubberen afdichting rondom beschermt de inhoud tegen externe invloeden zoals bijvoorbeeld stof en spatwater
- Borgriemen aan het klapdeksel voorkomen het breken van de scharnieren
- uit 0,8 mm dik aluminium/massief bodemprofiel
- afzonderlijk toebehoren: Wieljesset
- met 2 handgrepen/draagkracht 45 kg
- verdere groottes en varianten zijn op aanvraag verkrijgbaar (vanaf 50 stuks is op maat laten maken mogelijk)
- d=diepte=495 mm b=breedte=895 mm h=hoogte=375 mm
- Binnenafmetingen: 460x870x355 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	451450
GTIN	4007228451450
Douanetarief	76129080
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	zilver
Volume in L	142
Gewicht (kg)	5,86
D x B x H (mm)	495 x 895 x 375

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	5,86
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	8
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,65

Kartonnen dozen per laag	2
Gewicht (kg)	66,88