





Tanica per acqua ECO da 2 litri, HD-PE

Colore naturale, con tappo a vite blu ECO



Descrizione

Tanica acqua ECO da 2 litri, colore naturale, in polietilene infrangibile (HD-PE)

- Dimensioni compatte, estrema robustezza
- Tappo a vite non staccabile ECO, ricambio 231610, colore blu
- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Su richiesta: Possibilità di branding, etichettatura e personalizzazione del colore
- Accessori a parte: Rubinetto di scarico PROFI (cod. art. 550300), tubi di uscita
- w = Ø interno dell'apertura di riempimento = 29 mm / a = filettatura Ø esterno = 38 mm
- P=profondità=80 mm L=larghezza=147 mm A=altezza=270 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	810250
GTIN	4007228810257
Tariffa doganale	39233010
Unità di imballaggio	8

Colore	naturale
Volume in L	2
Peso (kg)	0,2
P x L x A (mm)	80 x 147 x 270

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	8
P x L x A (mm)	375 x 255 x 360

Peso lordo unità di imballaggio kg	1,91
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	54
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,31

Cartoni per strato	9
Peso (kg)	123,14