


ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), M/M, 20 m

Art.nr.	14.01.3493
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	14.01.3493
EAN (een stuk)	7630049627239

roline
Designed for Professionals



Met onze UHD compatibele DisplayPort glasvezelkabel heeft u de mogelijkheid om een verbinding van maximaal 20 m tussen uw eindapparaten tot stand te brengen. De actieve kabel (AOC) heeft geen aparte voeding nodig en is dankzij zijn kleine diameter bijzonder geschikt om in de kabelgoot te worden gelegd.

- Hardware oplossing, geen software vereist
 - In de connectoren zijn glasvezeltransceivers geïnstalleerd
 - Geen externe voeding nodig. In de kabel zit een kopervezel voor stroomvoorziening
 - Kleine connector- en kabelafmetingen. Door de glasvezels heeft de kabel een kleinere diameter dan vergelijkbare kabels van puur koper
 - Het praktische connectorontwerp voorkomt dat de kabel uit de DisplayPort aansluiting glijdt
- Compliant DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	audio-/videokabels
Produkt type	Versterker
Kleur	zwart

Lengte	20 m
Overdracht kwaliteit	DisplayPort v1.4
Max. Resolutie	7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Type connector kant 1	DisplayPort
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DisplayPort
M/F kant 2	Male
Gewicht	645 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	180 mm
Diepte verpakking	170 mm
Gewicht verpakking	0.8 kg