

Lutz


Elektro-Fasspumpen-Set

für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas, maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute, Tauchrohr Durchmesser 41 mm, Tauchtiefe 1200 mm, Auslauf über Schlauch

Artikelnummer: 141816



IP24



Lutz Fasspumpen-Set

Elektro-Fasspumpen-Set






- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Zapfpistole, Anschlüsse, Klemmen und Fassadapter
- für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
- maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute
- Förderhöhe 19 m
- Tauchrohr Durchmesser 41 mm, Tauchtiefe 1200 mm
- Gewinde 1"
- Auslauf über Schlauch
- Motor mit 500 W
- Pumpwerk aus Aluminium



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Tauchtiefe	1200 mm
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Set	ja
Pumpentyp	Elektro-Fasspumpen-Set	Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Schlauch, Zapfpistole, Anschlüsse, Klemmen und Fassadapter
Medium	Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle	Anschluss	1"
max. Viskosität	500 mPas	Auslauf	Schlauch
Bedienung	elektrisch	Material Pumpwerk	Aluminium
max. Förderleistung l/min	87 l/min	Motorleistung	500 W
Förderhöhe/Saughöhe	19 m	Gewicht	6,7 kg
Tauchrohrdurchmesser	41 mm		

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm