

Rollcart Kufenkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158306



Rollcart Kufenkarre

Traglast 250 kg

Kufenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Höhe x Breite 1300 x 530 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft
Karrentyp	Kufenkarre	Radlager	Rollenlager
Traglast	250 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	300 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	225 mm	Sicherheitsgriff	ja

Material	Stahl	Höhe	1300 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	530 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Tiefe	640 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Griffe	ja
klappbar	nein	Gewicht	14 kg
Treppenkufen	ja		

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar