

## Raja Stahl-Umreifungsband



für schwere Packstücke, Länge x Breite 395 m x 16 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 6403,74 N reißsicher, Oberfläche gelackt



Artikelnummer: 240094



### Raja Stahl-Umreifungsband

- für schwere Packstücke
- Länge x Breite 395 m x 16 mm
- bis zu einer Kraffteinwirkung von 6403,74 N reißsicher
- Oberfläche gelackt
- Scheibenwicklung

### Technische Details

Verpackungstyp	Umreifungsband	Durchmesser Rollenkern	406 mm
Verpackungsart	manuell	Reißfestigkeit	6403,74 N
Anwendung	schwere Packstücke	Länge	395 m
Material	Stahl	Breite	16 mm
Oberfläche	gelackt	Gewicht	24 kg
Wickelart	Scheibenwicklung		

### Zubehör

240099



Hülsen für Stahlband, passend für Bandbreite 16 mm, offen für runde Objekte wie Rohre oder Tischbeine, Länge x Breite 31,8 x 0,6 mm, in rot

240100		Hülsen für Stahlband, passend für Bandbreite 16 mm, offen für runde Objekte wie Rohre oder Tischbeine, Länge x Breite 27,8 x 12,9 mm, in grau
240101		Hülsen für Stahlband, passend für Bandbreite 16 mm, offen für runde Objekte wie Rohre oder Tischbeine, Länge x Breite 31,8 x 0,6 mm, in rot
240102		Hülsen für Stahlband, passend für Bandbreite 16 mm, geschlossen für flache Produkte, Länge x Breite 21,8 x 0,6 mm, in rot
240103		Hülsen für Stahlband, passend für Bandbreite 16 mm, geschlossen für flache Produkte, Länge x Breite 56,9 x 1,9 mm, in rot

## Dazu passt auch ...

213523		Briefwaage, Plattform aus Kunststoff, Ø 120 mm, Wägebereich von 0,002 bis 5 kg, Ablesbarkeit in 1 g Schritten
216514		Mini-Stretchfolie, Folie Länge x Breite 150 m x 100 mm, Aus Polyethylen / Cast-Folie, Stärke 17 µm, In transparent
217110		Cutter, Abbrechklinge, Schnitttiefe 3 - 10 mm
221067		Klapptritt, Podest Höhe 1180 mm, 2 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), aus Stahl, Holme mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung
227353		Wandprospekthalter, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 340 x 100 mm, Passend für 6 x DIN A4 quer, 6 Ablage(n) in transparent