

## Kappes Industriematte ErgoPlus®

für Feuchträume, Länge x Breite 5 m  
x 1200 mm, aus Kunststoffleisten mit  
geprägter Oberfläche in rot

Rolle(n) 5 m

Artikelnummer: 401803

KAPPES



## Kappes Feuchtraum-Bodenmatte ErgoPlus®

aus vollelastisches Kunststoffleisten

Industriematte

- für Feuchträume
- Rolle
- Länge x Breite 5 m x 1200 mm
- Stärke 11 mm
- aus Kunststoffleisten mit geprägter Oberfläche in rot
- temperaturbeständig -5 °C bis +60 °C
- beständig gegen Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft

### Technische Details

|                                   |                |                         |                   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| Arbeitsplatzausstattung           | Bodenbelag     | Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C  |
| Bodenbelag                        | Industriematte | Beständigkeit           | Chemikalien       |
| geeignet für<br>(Branche/Bereich) | Feuchträume    | Material                | Kunststoffleisten |

|                  |        |                       |  |
|------------------|--------|-----------------------|--|
| Konfektionierung | Rolle  | Farbe                 | rot                                      |
|                  | Höhe   | Oberfläche Bodenbelag | geprägt                                  |
|                  | Breite | Norm                  | Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft |
|                  | Länge  | Gewicht               | 41,5 kg                                  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 504400 |  | Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün  |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz   |
| 527157 |  | Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel  |
| 528713 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau |