

Halogenlampe JD 14x81mm, E14 220-240V 200W

Artikel-Nr. 12719

Lampenleistung: 200 W
Lampenspannung: 220 - 240 V
Sockel: E14
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 14 mm
Gesamtlänge: 81 mm
UV-Schutz: Nein
Brennstellung: beliebig
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: klar



Halogenlampe JD 14x81mm Gesockelte Halogenglühlampe JD, E14, klar - !
Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich !

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:09

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.