

33 805 875



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 303 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 186 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	33 805 875-06
	Chrom	33 805 875-00
	Platin	33 805 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 805 875-09
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 875-28
	Schwarz matt	33 805 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 875-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet 10 712 970-06




Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Platin gebürstet 82 424 970-06



33 805 875



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA BAR TAP Einhebelmischer - Platin gebürstet

TARA ULTRA

33 805 875

Zertifikate

LGA_18

33 805 875


Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 10/27/2020

Produktversion von 10/27/2020 bis 5/3/2021

Produktversion ab 5/3/2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





33 805 875

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 10/27/2020

Produktversion von 10/27/2020 bis 5/3/2021

Produktversion ab 5/3/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 206 00-06	Auslauf 165 mm, 8,33 l/min. - Platin gebürstet	15	10