

# BIXOLON XT3-40 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - USB - seriell - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XT3-40
EAN/UPC	8809794031861

## Beschreibung

BIXOLON XT3-40 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XT3-40 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	9.3 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203 Seiten/Min. - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf
Netzwerk	Druckserver

Druckermerkmale	Echtzeituhr
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 43.05 cm x 27.67 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.