


## KAMUELA ECO

**Brandschutz Deckeneinbauleuchte, LED, 3000K, schwarz, 38°, dimmbar, IP65**

Die KAMUELA ECO LED Einbauleuchte ist mit einer integrierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer warmweißen LED versehen. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie ist für mindestens 90 Minuten Feuerbeständig. Zum Betrieb der Einbauleuchte ist ein passender dimmbarer Konstantstromtreiber integriert und ist somit für den direkten Anschluss an 230 Volt geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Gehäusefarbe auswählbar.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001015
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50Hz
Schutzklasse	II
Wattage	6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	1.2 A
Dauer Einschaltstrom	70 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	84
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916388	
--------	---

<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Höhe</b>	7.1 cm
<b>Durchmesser</b>	8.8 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.258 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.306 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	7.1 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	7 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	236