

Rollcart roule-fûts

Ø plateau 610 mm, hauteur de charge 140 mm, capacité 1 fût de 200 litres, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins



Numéro d'article: 158290

Rollcart Roule-fûts

pour fûts de 200 litres

roule-fûts

- Ø plateau 610 mm
- hauteur de charge 140 mm
- capacité 1 fût de 200 litres
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage polyamide sur jante polyamide
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	roule-fûts	pneumatique	polyamide
norme européenne	non	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur de charge	140 mm	matériau de jante	polyamide
diamètre de plateau	610 mm	hauteur	168 mm

capacité	1 fût de 200 litres	surface	finition peinture époxy
plateforme	ouvert	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	Poids	7 kg
barre directrice	non		