

## Krause marchepied industriel

estrade hauteur x largeur x  
profondeur 200 x 520 x 305 mm, 1  
marche(s) en tôle striée (estrade  
incl.), en aluminium

Numéro d'article: 203424



## Krause Marchepied industriel

### utilisation polyvalente

marchepied industriel

- estrade hauteur x largeur x profondeur 200 x 520 x 305 mm
- 1 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur de marche 240 mm
- hauteur x largeur 200 x 360 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse soudé
- Embouts antidérapants
- poids 2,4 kg
- certification TÜV
- 10 années de garantie



## Détails techniques

technique de montée	marchepied industriel	profondeur	590 mm
matériau	aluminium	charge	150 kg
utilisation	double face	rabattable	non
hauteur d'estrade	200 mm	roulant	non
largeur d'estrade	520 mm	connexion d'échelons/de longeron	soudé
profondeur d'estrade	305 mm	étrier de sécurité	non
profondeur des marches	240 mm	bac	non
nombre de marches	1	soubassement	Embouts antidérapants
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	certification	certification TÜV
hauteur	200 mm	garantie	10 années
largeur	360 mm	Poids	2,4 kg

## Accessoires

203439



Embase à hauteur réglable pour marchepied industriel, avec revêtement caoutchouc, réglage en hauteur 60 mm

## Cela s'adapte aussi ...

213054



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

217108



cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame

221388



gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9

222683



papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

523826



kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc