

stumpf armoire à rideaux transversaux MovaFlex

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant en aspect métallique



Numéro d'article: 223136



stumpf Armoire à rideaux transversaux MovaFlex

armoire à rideaux transversaux

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- structure en acier soudée
- structure en acier soudée
- rideau transversal
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 33 mm
- avec poignée à étrier
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant en aspect métallique



- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	aspect métallique
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	rideau transversal	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	900 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	80 kg	poignée	poignée à étrier
tablette réglable au pas	33 mm	garantie	5 années
conducteur d'électricité	non	Poids	41 kg
couleur du corps	gris clair // RAL7035		