#### Rollcart

#### chariot caisse

force 1500 kg, plateau longueur x largeur 2500 x 1250 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse aucune rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, roues avec bandage air





Numéro d'article: 404919

## Rollcart Remorque à timon manuel

### Force 1500 kg

chariot caisse

- force 1500 kg
- plateau longueur x largeur 2500 x 1250 mm
- hauteur de charge 500 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse aucune rehausse
- direction avant-train pivotant sur couronne à billes
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- roues avec bandage air
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques			
appareil de manutention	chariot de manutention	surface de plateforme	antidérapant
type de chariot	chariot caisse	exécution de plateforme	imperméable
charge	1500 kg	équipement chariot	sans équipement
rehausses	aucune rehausse	nombre/type de roulettes	4 roues
longueur de plateau	2500 mm	pneumatique	air
largeur de plateau	1250 mm	roulement	roulement à billes
hauteur de charge	500 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	type de frein	frein automatique
hauteur	500 mm	fonction frein	agit sur les roues avant
direction	direction avant-train pivotant sur couronne à billes	surface de châssis	finition peinture époxy
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
timon	timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute	garantie	5 années
poignée de sécurité	oui	Poignées	
norme européenne	non	Poids	198 kg
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué		

# **Accessoires**

203332



œillet de traction pour chariot à timon, suppl. prix! commande/livraison uniquement avec le produit principal

203333



attelage de remorque, avec boulons, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi			
149422	Ů,	palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1	
210710	1	transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x $\varnothing$ 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x $\varnothing$ 82 x 80 mm	
215911	*	caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm	
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9	
221309	111	gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique	
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm	

529663		protège-câbles, Pour vitesses < $10\mathrm{km/h}$ , élément de base, largeur x profondeur $1200\mathrm{x}$ 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, $2\mathrm{x}$ 20 mm, $1\mathrm{x}$ 45 mm
670524	200	sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange