

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 3 m x
600 mm, empattement 75 mm



Numéro d'article: 425961



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à rouleaux léger

Droit

convoyeur à rouleaux














- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 600 mm
- largeur 640 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 800 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion






Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	800 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	225 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	75 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm

matériau de roulette	acier	largeur de cadre	20 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	3 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	600 mm	Poids	69 kg
largeur	640 mm		

Accessoires

426308		courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 600 mm, empattement 75 mm
426421		courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 600 mm, empattement 75 mm
427242		passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 600 mm, empattement 75 mm, avec charnières et poignée
428642		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428686		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428733		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428777		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428813		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428857		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429044		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429088		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429157		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429215		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

429226		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, longueur 1 m
429237		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête, longueur 1 m
510321		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
510326		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
588423		butée d'arrêt pour convoyeur omnidirectionnel, pour largeur de convoyeur 600 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion