

plateau roulant aluminium

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 526649

Plateaux roulants en aluminium

pour bacs norme Europe

plateau roulant aluminium

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- cadre avec coins ajourés
- structure en aluminium
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau	aluminium
type de rouleur	chariot à bac	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc
norme européenne	oui	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	600 mm	Ø de roue	100 mm
largeur de plateau	400 mm	longueur	600 mm
plateforme	ouvert	largeur	400 mm
équipement plateau	cadre avec coins ajourés	Poids	3,4 kg

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique