

VARIOfit diable monte-escaliers

Équipé d'un kit de 3 étoiles, force 200 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 531470



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie monte-escalier 3 roulettes



diabie monte-escaliers

- Équipé d'un kit de 3 étoiles
- hauteur x largeur 1310 x 570 mm
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 160 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de diable de manutention	diable monte-escaliers	Ø de roue	160 mm
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	320 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	250 mm	hauteur	1310 mm
kit étoiles	3 étoiles	largeur	570 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	23 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm