



# Schnell-Entlüftungsventil SE-1/4-B

Teilenummer: 9686

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung	1.200 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar	960 l/min
Betriebsdruck	0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nennweite	7 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-20 ... 75 °C
Produktgewicht	100 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR