

# Feuille de données du produit



Article N°: 2982 Chariot emboîtable

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. A la place des dossiers, 2 arceaux hauteur 680 mm au niveau des roues pivotantes et 500 mm au niveau des roues fixes. Largeur 843 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1000
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	700
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	310
<b>Longueur totale (mm)</b>	1212
<b>Largeur totale (mm)</b>	843
<b>Hauteur totale (mm)</b>	990
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	200 x 40
<b>Poids (kg)</b>	36
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976029825