


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 18213-1 Etagewagen met pijpen



Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Kopwanden met verticale buisspijlen met een afstand van ca. 130 mm, 1 zijwand om in te hangen, ook met verticale spijlen. 1 Vaste en 3 losse etages met watervast multiplex. 1 zijde met antislip, de andere zijde is glad. Verstelbaar om de 100 mm. Draagvermogen per etage 180 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	1200
Draagvermogen etage (kg)	180
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Totale lengte (mm)	1384
Totale breedte (mm)	824
Totale hoogte (mm)	1583
Etagehoogten (mm)	283, 688, 1088, 1488
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	121
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976182131