



# Product data sheet

Art nr.: 2400W Tafelwagen met plaatstalen kuipen

**Transportmiddelen**



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 2 Stalen etages met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	500
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	850
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	500
<b>Etagehoogten (mm)</b>	228, 860
<b>Totale lengte (mm)</b>	1047
<b>Totale breedte (mm)</b>	509
<b>Totale hoogte (mm)</b>	860
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	40
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976224008