



## ERSTKLASSIGER TRAGEKOMFORT UND OPTIMALE ANRUFVERWALTUNG

### **VORTEILE**

- DECT™-Technologie bietet bessere Klangqualität und unterdrückt Interferenzen durch WIFI-Netzwerke
- Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Bewegungsfreiheit mit einer Reichweite von bis zu 120 m
- Noise Cancelling-Mikrofon zur Reduzierung von Unterbrechungen durch Hintergrundgeräusche
- Ermöglichen Sie Benutzern die Auswahl der für sie am besten geeigneten Tragevariante
- Sicheres DECT™-Headset mit der neuesten DECT™-Sicherheitszertifizierung

### **CS540**

Das CS540 setzt neue Maßstäbe für schnurlose Festnetzkommunikation. Dieses konvertierbare DECT™-Headset sorgt mit optimiertem Design und professioneller Leistung dafür, dass Ihre Mitarbeiter auch unterwegs produktiver sind. Das Noise Cancelling-Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus, stellt so überragende Klangqualität sicher und reduziert Ermüdungserscheinungen des Zuhörers. Darüber hinaus ist die unternehmensweite Bereitstellung einfach. Mehr Freiheit bedeutet mehr Produktivität.

- Steigern Sie mit der Flexibilität, freihändig zu arbeiten, die Produktivität Ihres Teams
- Konferenzen mit bis zu vier Headsets an einer Basis
- Verbessertes Breitband-Klang für erstklassige Sprachqualität
- Kompatibel mit den gängigsten Sprachplattformen

# CS540



## TECHNISCHE DATEN

### ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- Festnetztelefon

### SPRECHZEIT

- Bis zu 7 Stunden

### HEADSET-GEWICHT

- 21 g

### SICHERHEIT

- 64-Bit-Verschlüsselung, DECT™-Sicherheitszertifikat

### FREQUENZBEREICH

- DECT 6.0, bis zu 120 m Reichweite

### AUDIOLEISTUNG

- Schmalband oder Breitband: bis zu 6.800 Hz

### GEHÖRSCHUTZ

- SoundGuard – schützt vor Lautstärkepegeln über 118 dBA

### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Telefonhörer-Lifter HL 10 ermöglicht Remote-Gesprächsannahme/-beendigung
- Electronic Hookswitch-Kabel (EHS) ermöglicht elektronische Remote-Gesprächsannahme/-beendigung, kein Telefonhörer-Lifter notwendig

## MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zum CS540 finden Sie auf [www.poly.com](http://www.poly.com).