

Information produit

38 25 200

- Grande résistance à la flexion des pointes de la pince
- Becs coudés à 40°, demi-ronds
- Acier électrique au vanadium; forgé, trempé à l'huile

Pince de mécanicien

DIN ISO 5745



Informations générales

Réf.	38 25 200
EAN	4003773043669
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	209 g
Dimensions	200 x 52 x 19 mm
Norme	DIN ISO 5745
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,5 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	73,0 mm
Largeur de tête (W3)	17,5 mm
Angle de la tête	40 °

Sous réserve de toute modification technique et erreur.