

## Information produit

# 71 89 950

## Mâchoires de rechange pour 71 82 950

Complète avec vis



- Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Butoir forgé avec amortisseur confortable
- Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
- Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
- Gainses multimatières bicolores antidérapantes et robustes
- Réglage précis (12 positions) par vis excentriques
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tête coupante vissée, interchangeable
- Mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
- Charnière: acier à outils spécial, forgé
- Bras: tube d'acier, revêtement poudre epoxy

### Informations générales

Réf.	71 89 950
EAN	4003773066842
Poids	610 g
Dimensions	71 x 33 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*