

Broszura informacyjna

74 05 140

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749



- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	74 05 140
EAN	4003773039617
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	157 g
Wymiary	140 x 54 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,1 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 1,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

