



Allgemeine Informationen

Materialnummer	79596
Type	Wandleuchte
Produktsegment	Außenleuchte
Thema	sonstige / nicht zuordenbar

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	190
Artikel Länge (in mm)	150
Nettogewicht (in kg)	0,93 Kilogramm
Artikel Ausladung (in mm)	180

Material & Farbe

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	edelstahl
Glas-/Schirmmaterial	Glas satiniert
Glas-/Schirmfarbe	weiss

Funktionalität

Schalterart	Sensor
Sensorwinkel (in °)	90
Empfindlichkeit min. (in lux)	10
Empfindlichkeit max. (in lux)	2000
Brenndauer min. (in sec.)	5
Brenndauer max. (in sec.)	300
Entfernung (in Meter)	6
Funktion	LED tauschbar
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP44
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
Dimmbar	Nein
max. Wattage (1)	12W

Leuchtmittel 1

Lichtfarbe Gesamt	WARM WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	11
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

