

## ZARGES rolsteiger Z600 S-PLUS

Voor een werkhoogte tot ca. 12,35 m, steigerhoogte 11,6 m, breedte x diepte 2500 x 750 mm, standhoogte 10,35 m, platform breedte x diepte 2500 x 600 mm, steiger van licht metaal

Artikelnummer: 139470



## ZARGES Rolsteiger Z600 S-PLUS

### met zijsteunen

rolsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 12,35 m
- steigerhoogte 11,6 m, breedte x diepte 2500 x 750 mm
- standhoogte 10,35 m, platform breedte x diepte 2500 x 600 mm
- platforms in een afstand van 2 m
- Balustrade
- veilig in gebruik door 4 draagarmen voor stevige stand
- steiger van licht metaal
- opbouw snel en veilig dankzij doorlopende balustrade en weinig losse onderdelen
- steigergroep 3
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- gewicht 342 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte	750 mm
steigertype	rolsteiger	steiger uitrusting	Balustrade
materiaal steiger	licht metaal	veiligheidsuitrusting steiger	4 draagarmen voor stevige stand
steigerhoogte	11,6 m	steigergroep	3
standhoogte	10,35 m	opbouw	snel en veilig dankzij doorlopende balustrade en weinig losse onderdelen
werkhoogte	12,35 m	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	2500 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	600 mm	balustrade	ja
afstand platforms	2 m	norm	conform DIN EN 1004
breedte	2500 mm	gewicht	342 kg