

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 75 kg, diameter x breedte 260 x 85 mm, banden polyurethaan in blauw, naaf met wiellager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 175 mm



Artikelnummer: 139564

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem


- draagvermogen 75 kg
- diameter x breedte 260 x 85 mm
- banden polyurethaan in blauw
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 140x140 mm, schroefgat-Ø 15 mm
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 175 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 70 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	235 mm
bouwmodel	zwenkwiel	wielbreedte	85 mm
draagvermogen	75 kg	uitlading	70 mm

banden	polyurethaan	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiel-ø	260 mm	profieltype	geulprofiel
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	175 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	175 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	140x140 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	15 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	kleur banden	blauw
rem	centrale rem	gewicht	4,8 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken