

elektrische materiaalheffer E-MES100-17

draagvermogen 100 kg, platform
lengte x breedte 470 x 600 mm, 2
zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen
met polyurethaan-banden,
hefhoogte 1700 mm / verlaagde
hoogte 135 mm

Artikelnummer: 149147



Elektrische materiaalheffer E-MES100-17

Draagvermogen 100 kg

elektrische materiaalheffer




- draagvermogen 100 kg
- platform lengte x breedte 470 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met polyurethaan-banden
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 1700 mm / verlaagde hoogte 135 mm
- van staal in blauw
- bediening heffing elektrisch
- met accu 2 x 12 V/12 Ah
- hoogte x lengte x breedte 2000 x 890 x 600 mm
- gewicht 66 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte	600 mm
hefwagentype	lifter	lengte	890 mm
draagvermogen	100 kg	hefsnelheid met last	32 mm/s
breedte platform	600 mm	hefsnelheid zonder last	29 mm/s
lengte platform	470 mm	draaicirkel	850 mm
hefhoogte (max.)	1700 mm	motorvermogen	0,15 kW

hefhoogte (min.)	135 mm	spanningsverzorging	accu 2 x 12 V/12 Ah
bediening heffing	elektrisch	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
materiaal	staal	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	PVC	kleur	blauw
hoogte	2000 mm	gewicht	66 kg

Gerelateerde Producten

149151		roldrager voor elektrische materiaalheffer
149152		rolvork voor elektrische materiaalheffer
149153		draaispil voor elektrische materiaalheffer