

## Rollcart chariots à dossier

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 2080 x 880 mm, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique



Numéro d'article: 158046

## Rollcart Chariot à dossier

### Plateau ajouré

chariots à dossier





- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 2080 x 880 mm
- hauteur de charge 305 mm
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- hauteur x longueur x largeur 305 x 2080 x 880 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage élastique

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariots à dossier	pneumatique	élastique
charge	1200 kg	Ø de roue	200 mm
hauteur de charge	305 mm	roulement	roulement à billes

longueur de plateau	2080 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	880 mm	hauteur	305 mm
plateforme	ouvert	longueur	2080 mm
rehausses	aucune	largeur	880 mm
emboîtable	non	surface de châssis	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
norme européenne	non	Poids	60 kg
poignée	0 pièce		

## Accessoires

158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal